

New



現場に持ち運び簡単、
お手持ちの水槽でOK!!

100V仕様で、
ヒートポンプ式省エネ運転

外気温変化を考慮し、20℃
一定に保つ標準養生装置

水流ヘッダーによる
抜群の温度分布精度

現場標準養生装置

MIT-600-3-01 型

FIELD TYPE THERMOSTATIC WATER CIRCULATION SYSTEM FOR WATER BATH

JASS5改定により、構造体コンクリートの圧縮強度の判定基準が変更になり、現場における標準養生の重要性が高まっています。現場の環境温度日照り・日陰による試験体への影響、現場から車で持ち帰る時の供試体への振動・環境温度の影響等の問題から、初期段階から現場標準養生を考え、本装置はユニット化し、持ち運び簡単で、手持ちの水槽に簡単にセットできるようになっています。

また、多少の現場環境の変化によっても、20℃±2℃以内に維持できる現場標準養生装置となっております。



現場設置された標準養生装置
(水槽：オプション)



水流ヘッダーによる抜群の温度分布

仕様

- ・ 温度：+20℃±2℃(水温表示)
- ・ 本体装置：約 W400×D1,000
外寸 ×H800mm
- ・ 空調方式：ヒートポンプ式
- ・ 電源：単相 100V 15A
- ・ 水流ヘッダー（配管ホース付）

オプション

- ・ 水槽（強化プラスチック製）
内寸約 W1100×D650×H450mm として、
100φ×200mm 約 60 本（右部写真）
- ・ スノコ（木製）
- ・ 蓋（木製）
- ・ 水槽カバー



株式会社 マルイ

■ 本社・工場 〒574-0064 大阪府大東市御領 1 丁目 9-17 TEL (072)869-3201(代) FAX (072)869-3205
 ■ 大阪営業所 〒574-0064 大阪府大東市御領 1 丁目 9-17 TEL (072)869-3201(代) FAX (072)869-3205
 ■ 東京営業所 〒130-0002 東京都墨田区業平 3 丁目 8-4 TEL (03)5819-8844(代) FAX (03)5819-6260
 ■ 名古屋営業所 〒468-0015 名古屋市天白区原 2 丁目 1322 TEL (052)809-4010(代) FAX (052)809-4011
 ■ 九州営業所 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町 2 丁目 1-20 TEL (092)501-1200(代) FAX (092)501-1277
 ■ 海外部 〒574-0064 大阪府大東市御領 1 丁目 9-17 TEL (072)869-3201(代) FAX (072)869-3205
 ■ HPアドレス /http://www.marui-group.co.jp Eメール /sales@marui-group.co.jp